

Bilaga 1, Material- och arbetsbeskrivning

Axiell anslutning av självfallsledning


Vid koppling till befintliga serviser anpassas dimensionen så nära befintlig dimension som möjligt. Förminskning av dimensioner ska ej ske.



Vid anslutning av PP lättviktsrör med övergång till slät PP /släta PP-rörända till BTGspetsände används typ FERNCO's eller Flexseal flexibla övergångskopplingar.

Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av plaströr

PE-rör, $\leq \text{Ø}63$ skall kopplas samman med typ PRK-koppling. Skruv dras så att den "bottnar" (gäller alla PRK skruvar).



Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning av stålrör

Vid anslutningar till befintliga galvrör typ GF's Primofit-koppling

